


# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-226

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Väripinnoite              | Violetti, Musta                      |
| Värillinen vuori          | Harmaa                               |
| Suunnittelu               | Kuljettajat - neuleranneke           |
| Pinnoite                  | NBR (Nitrilikumi)                    |
| Pinnoitteen kuviointi     | Mikrovaahdotmuovi ja liukumaton pito |
| Vuori                     | Nailon                               |
| Kämmenpuolen paksuus (mm) | 0.70                                 |



### Mitat

| Kokovalikoima                     | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm) | 245         | 245        | 250        | 250        | 250          | 260           |
| Ranteen pituus (mm)               | 85          | 76         | 78         | 82         | 77           | 78            |
| Ranteen leveys (mm)               | 84          | 89         | 91         | 93         | 97           | 100           |
| Kämmenosan leveys (mm)            | 95          | 102        | 105        | 110        | 113          | 115           |
| Peitetikkimmet                    | Sininen     | Punainen   | Oranssi    | Valkoinen  | Keltainen    | Musta         |

### EN-testin tulokset

| Testi                                | Ilmoitettu laitos | Tulos/hyväksytty |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024            | SATRA IRE         | Kyllä            |
| EN 388:2016 + A1:2018                | SATRA IRE         | 3111X            |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/tyyppi C | SATRA IRE         | JK               |
| EN ISO 374-5:2016                    | SATRA IRE         | Kyllä            |
| ISO 18889:2019                       | SATRA IRE         | G1               |

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-226

### Tyypilliset suoritusarvot

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|---|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity                      | Taso 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto                          | > 2000 kierrosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto                            | >1,2 indeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto                           | > 10 newtonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus                             | > 20 newtonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan | <p>Mekaaniset vaaratekijät</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)</li><li>B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)</li><li>C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)</li><li>D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)</li><li>E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*</li><li>F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)</li></ul> <p><i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskäytöksenä.</i></p>                                                                                                                                                                                        |        |        |         |         |          |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Läpäisy                              | <p>Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsineet.<br/>Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>tyyppi A</b> - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.</li><li><b>tyyppi B</b> - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.</li><li><b>tyyppi C</b> - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.</li></ul> <p>Läpäisy - Suorituskäytöksen taso:</p> <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>&lt;10min</td><td>&gt;10min</td><td>&gt;30min</td><td>&gt;60min</td><td>&gt;120min</td><td>&gt;240min</td><td>&gt;480 min</td></tr></table> | 0      | 1      | 2       | 3       | 4        | 5 | 6 | <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |
| 0                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |   |   |        |        |        |        |         |         |          |
| <10min                                                           | >10min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |   |   |        |        |        |        |         |         |          |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Läpäisy

Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsineet.  
Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.

- tyyppi A** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan.
- tyyppi B** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan.
- tyyppi C** - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan.

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-226

Läpäisy - Suorituskykytaso:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-5:2016 Mikro-organismeilta suojaavat käsineet.

Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet.  
Ei testattu viruksia vastaan!

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Kyllä

REACH compliant

Kyllä

OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Sertifioitu

Steriloitu

Kyllä



### Erityisominaisuudet

Nesteenkestävä

Kyllä

### Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa

12

Muovipusseja laatikossa

6

Laatikkojen määrä

72

Laatikon koko (mm)

500 x 295 x 200

### Paino

| Kokovalikoima                  | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Käsineen paino / pari (+/-6 g) | 42          | 44         | 48         | 52         | 54           | 56            |
| Bruttopaino (kg)               | 4           | 4.1        | 4.4        | 4.7        | 4.8          | 5             |
| Laatikon paino (kg)            | 1           | 1          | 1          | 1          | 1            | 1             |
| Nettopaino (kg)                | 3.0         | 3.1        | 3.4        | 3.7        | 3.8          | 4.0           |

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiDry® Elite™ 64-226

Julkaisupäivämäärä: 21/03/2025

