

# 洗濯方法

## MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> 34-8743

上記スタイルは、以下の方法で安全に洗浄できます。

1. 市販の一般洗剤を使用する(\*ドライクリーニング用洗剤は使用不可)
2. 40℃以上の温水で洗濯する
3. 10分間洗浄する
4. 冷水ですすぐ
5. 汚れの特にひどい場合は、洗いとすすぎを繰り返す
6. 冷水ですすぐ

深く浸った手袋を洗浄するとき、第2洗浄サイクルで重い粗布を数枚いっしょに入れると、手袋と粗布との摩擦作用により、深く浸み込んだ汚れが緩み、取れやすくなります。

上記手順にしたがって、機械性能レベルのテストにより、3回洗浄サイクルまで耐用認定されています。

### 注意：

手袋は使用や洗濯を重ねるごとに劣化します。ATG®社では、製品の洗濯後の状態については責任を負うことができません。耐切創性及び耐熱加工部分について、機能の確認を行うようにしてください。

洗濯についてのその他の問い合わせは、当社ウェブサイト[www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com)

掲載の販売業者までご連絡ください。

